



Cabo com conector

ADOGH080MSS0005H08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------------	-----	-------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	313,7
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 43
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

E11807



Cabo com conector

ADOGH080MSS0005H08

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

cores conforme
DIN EN 60947-5-2 Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	lilás
WH =	branco