




Display IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Aplicação

Monitor para três valores de processo, textos e mensagens definíveis que são atribuídos do controlador

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

18...30 DC

Consumo de corrente [mA]

< 47

Resistência de isolamento mín. [MΩ]

100; (500 V DC)

Classe de proteção

III

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros

modos de visualização (quantidade, texto, código QR)

Interfaces

Interface de comunicação

IO-Link

Tipo de transferência

COM2 (38,4 kBaud)

Revisão IO-Link

1.1

Padrão SDCI

IEC 61131-9

Perfil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

Modo SIO

não

Tipo de porta master necessária

A

Dados do processo binário

6

E30391



Display IO-Link

IO-Link DISPLAY 1,44"

Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	8,4
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	681
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...80
Proteção		IP 65; IP 67
Testes/aprovações		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[anos]	5,63
Dados mecânicos		
Peso	[g]	174
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador		display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Conexão: 1 x M12; Contatos: dourado		