




Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0005H15



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção	II
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A]	4
Corrente máx. de carga total [A]	12

Saídas

Conceção elétrica	PNP
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-5...60



Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0005H15

Proteção	IP 67; IP 68
----------	--------------

Testes/aprovações

Aprovação UL	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso	[g]	766,5
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	12 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde

Acessórios

Items fornecidos	Tampas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 6

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot


Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm



Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0005H15

Conexão



BN =	Cores dos condutores :
BU =	castanho
GN =	azul
GY =	verde
PK =	cinza
RD =	rosa
WH =	vermelho
YE =	branco
	amarelo