


ANT600



Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED Stare de functionare
2 afisaj grafic de bare cu LED
3 Filet de montaj: M4 adâncimea de inserare maximă: 15 mm



Aplicatie

Aplicatie	detectarea obiectelor pe echipamentele de transport
Aprobare radio pentru	EU/RED; Japonia; Australia; China; Taiwan; India; Singapore; Ucraina; Malaezia; Brazil; Canada; Mexic; Noua Zeelandă; Coreea de Sud; SUA; Vietnam
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	19,2...28,8 DC; (alimentati doar prin intermediul unitatii de evaluare DTE10x)
Consum de energie [mA]	< 150
Clasa de protectie	III
Frecvență de lucru [MHz]	13,56

Raza de detectie

Distanța scriere /citire unitate frontala [mm]	400
Distanța write/citire unitate laterala [mm]	600
Distanța la ID-TAG [mm]	cu referire la ID-TAG E80384 : < 190 se refera la un card ISO E80407 : < 230

Interfete

Interfata de comunicatie	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Temperatura depozitare [°C]	-25...80
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / #oc continuu
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / #oc unic

ANT600



Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF HLRWIDUS03

Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Aprobare UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	UL numar fisier	E205959

Date mecanice

Greutate	[g]	450
Dimensiuni	[mm]	120 x 50 x 113
Materiale		PBT; PC; Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	1 x LED, verde
	tag-ul de comunicare	4 x afisaj grafic de bare cu LED, galben intensitate semnal ID-TAG

Observații

Observații	Distanțe la alte ID-TAGs vezi fiecare fișă de date (E803xx)
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

