


RFID unitate scriere/citire cu CAN

DTMHF GBRWCODC03



Aplicatie

Aprobare radio pentru

SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; China; Taiwan; India; Singapore

Notă privind omologarea radio

Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

9...32 DC

Consum de energie [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Clasa de protecție

III

Frecvență de lucru [MHz]

13,56

RFID standard

ISO 15693

Raza de detecție

Distanța la ID-TAG [mm]

≤ 15

Interfete

Interfata de comunicare

CAN

CAN

Protocol

CANopen

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Temperatura depozitare [°C]

-40...85

Protecție

IP 67; IP 69K

Teste / certificari

Rezistență la șoc

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / repetitiv

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / nu se repeta

Rezistență la vibrații

EN 60068-2-6

10 g 10...2000 Hz

MTTF

[ani]

506



RFID unitate scriere/citire cu CAN

DTMHF GBRWCODC03

Date mecanice		
Greutate	[g]	120,5
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Capsula: inox (1.4301 / 304); strat protector: PPS; cablu stecher: PUR
Moment de strângere	[Nm]	< 25
Afisaj / elemente de operare		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, verde Indicator luminos
	Operational Mode	1 x LED, verde iluminare intermitenta
	erori	1 x LED, roșu iluminare intermitenta
	tag-ul de comunicare	1 x LED, galben Indicator luminos
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,8 m		
		
1	CAN_H	
2	CAN_L	
3	GND	
4	U+	