




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

WELDING ADAPT D50/G1



- 1 G1 Filet interior Aseptoflex Vario
2 Suprafață etanșată

ACS EC 1935/2004 EHEDG Tested  Reg31

Aplicatie

Montaj	pentru grosimi subțiri ale pereților
Rezistență la presiune [bar]	50
Nota legată de rezistența la presiune	pentru legătură senzor - adaptor

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediul și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g]	191,5
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafeței : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 50 mm
Etansare	Garnitura

Accesorii

Articole livrate	O-Ring: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------