

EVF640



Cablu de conectare

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Execuție	Cablu de alimentare, codificat L
Aplicatie	Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	63 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	16

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare [°C]	-25...55
Umiditate la depozitare [%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate	1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie	IP 65; IP 67; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	417,3
Material turnat	PP
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare	EPDM

EVF640



Cablu de conectare

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică - 2

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm

