




Sensor capacitivo

KI-3250NBNKG/SL/1P/IO



- 1 LED amarelo estado de comutação
2 potenciômetro Alcance de detecção



Características do produto		
Conceção elétrica		NPN
Função de saída		normalmente fechado
Alcance de detecção	[mm]	0,5...40
Interface de comunicação		IO-Link
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Aplicação		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...110
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 22
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Saídas		
Conceção elétrica		NPN
Função de saída		normalmente fechado
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	200
Frequência de comutação DC	[Hz]	30
Proteção contra curto-circuito		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Zona de detecção		
Alcance de detecção	[mm]	0,5...40
Distância de comutação ajustável		sim
Configuração de fábrica da distância de comutação	[mm]	25



Sensor capacitivo

KI-3250NBNKG/SL/1P/IO

Distância real de comutação Sr	[mm]	25 ± 10 %
-----------------------------------	------	-----------

Precisão/desvios

Histerese	[% de Sr]	1...15
Desvio do ponto de comutação	[% de Sr]	-15...15

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1
Padrão SDCI	IEC 61131-9
Perfil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO	sim
Tipo de porta master necessária	A
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms] 20
Funções IO-Link (acíclico)	Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento; normalmente aberto / normalmente fechado (parametrizável); PNP / NPN (parametrierbar); Ajuste do ponto de comutação; Histerese

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K

Testes/aprovações

CEM	EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	classe B
Resistência a vibrações	DIN EN 60947-5-2	1 mm de amplitude, período de oscilação 5 min., 30 min. por eixo em ressonância ou 55 Hz
Resistência a choques	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 choques / 11 ms meio seno (x, y, z)
MTTF	[anos]	896,74
Aprovação UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensão de alimentação	Limited Voltage/Current
	Número de aprovação UL	D002
	Número de ficheiro UL	E174191

Dados mecânicos

Peso	[g]	97
Invólucro		tipo roscado
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		PBT; PC; POM


KI5302



Sensor capacitivo

KI-3250NBNKG/SL/1P/IO

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	porcas de fixação: 2	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
Cabo: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²		
Conexão		



BK: OUT / IO-Link
Cores dos condutores :
BN = castanho
BU = azul
BK = preto