


KT5006



Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Características do produto		
Conceção elétrica		PNP
Função de saída		normalmente aberto
Dimensões	[mm]	Ø 100 / L = 11
Aplicação		
Princípio de funcionamento		estático
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	12...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	30
Classe de proteção		III

KT5006



Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	500

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	200
Resistente a curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Tempos de resposta

Tempo de resposta [ms]	35
------------------------	----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Proteção	IP 67; IP 69K; (na parte frontal)

Testes/aprovações

MTTF [anos]	394
-------------	-----

Dados mecânicos

Peso [g]	129,5
Dimensões [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiais	superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV transparente; invólucro: PC/ABS preto; Anel de cobertura: PC/ABS verde

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	8 x LED, vermelho
	em funcionamento	8 x LED, verde

Acessórios

Acessórios (opcional)	Anel de cobertura em diferentes cores
-----------------------	---------------------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - conector

Cabo: 0,3 m, PUR

Conexão: 1 x M8; codificação: A



KT5006



Sensor tátil capacitivo

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Conexão

