


SF6200



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFG10ABB /US-100



Caracteristicile produsului		
Lungimea tijei L	[mm]	15...156
Conectarea la proces		Ø 10 mm
Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Montaj		Forma constructivă pentru adaptor cleme
Mediu		Lichide; Gaze
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	30
Lichide		
Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Montaj		Forma constructivă pentru adaptor cleme
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Date electrice		
Conectare la electronica de evaluare		VS3000
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L	[mm]	15...156
Lichide		
Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	30
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	1...10

SF6200



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFG10ABB /US-100

Lichide		
Timp răspuns	[s]	1...10
Gaze		
Timp răspuns	[s]	1...10
Condițiile mediului		
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ani]	8583
Date mecanice		
Greutate	[g]	89
Dimensiuni	[mm]	Ø 10
Materiale		inox (1.4404 / 316L) mai multe componente, sudate
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L) mai multe componente, sudate
Conectarea la proces		Ø 10 mm
Accesorii		
Accesorii (opțional)		Adaptor cleme: R 1/2, E40160
		Adaptor cleme: 1/2" NPT, E40174
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit; Lungimea maxima a cablului: 100 m		

SF6200



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFG10ABB /US-100

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
WH =	negru
GY =	alb
	gri