


IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (US)
Strömförbrukning	[mA]	50; (US)
Skyddsklass		III
Extra spänningsförsörjning	[V]	18...28 DC; (UA)
Max. strömförsörjning från extern matning	[mA]	3600; (UA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 12
-----------------------	-----------------------------

Utgångar

Antal kopplingsutgångar	12; (6 x 2)
Utgångsfunktion	PNP
Max. strömbelastning per utgång	[mA] 1800
Max. strömbelastning totalt på utgångarna	[A] 3,6; (Max. lastström per utgångssida: 1800 mA)
Galvaniskt avskilda	ja



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	nej	
Min. processcykeltid	[ms]	5,6
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90
Max. höjd över havet	[m]	2000
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K)	
Skyddsklass (NEMA 250)	6P	
Föroreningsgrad	2	
Kemiska medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
	DIN IEC 61131-9	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	63
Mekaniska data		
Vikt	[g]	314
Mått	[mm]	26 x 59,3 x 152
Material	kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Tätningmaterial	EPDM	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpor M12	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Elektrisk anslutning - IO-Link

Anslutning: M12; kodning: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	inte använd
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk anslutning - Spänningsmatning

Anslutning: M12; kodning: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Elektrisk anslutning - Utgångar

Anslutning: M12; kodning: A; Packning: EPDM



X1.0...X1.5

1	inte använd
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	inte använd