




Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT



- 1 G1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
 2 läckageport
 3 Packningsyta



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Applikation	
Utförande	med läckageborrning
Montage	för tunna vägg tjocklekar
Tryckhållfasthet [bar]	50
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	186
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning	Svetsadapter Ø 50 mm
Tätning	Packning
Tillbehör	
Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA kompatibel, E30054
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA kompatibel, E30123
Anmärkning	
Förpackning	1 antal