

EVF617



Anslutningskabel hona

ADOAE050VAS0005P05



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Utförande	Strömkabel, L-kodat
Applikation	För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	63 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	16

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K

Mekaniska data

Vikt	[g]	952,65
Gjuten-body material		PP
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial		EPDM
För användning i släpkedja		ja

EVF617



Anslutningskabel hona

ADOAE050VAS0005P05

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	GY

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit