


ANT515



Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
2 Suprafata activa de sesizare



Aplicatie

Aplicatie	detectarea obiectelor pe echipamentele de transport
Aprobare radio pentru	SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; China; Taiwan; India; Singapore; Ucraina; Malaezia; Brazil; Mexic; Vietnam
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	19,2...28,8 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protecție	III
Frecvență de lucru [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Raza de detectie

Distanța scriere /citire unitate frontala [mm]	170
Distanța write/citire unitate laterala [mm]	160
Distanța la ID-TAG [mm]	cu referinta la tag-ul de tip moneda de 30 mm #i antena instalata pe metal, I-CODE SLI : ≤ 32

Interfete

Interfata de comunicatie	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Temperatura depozitare [°C]	-25...80
Protecție	IP 67; IP 69K

Teste / certificari

Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, continuu)
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [ani]		457,9

ANT515



Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF KQRWIDUS03-

Aprobare UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	UL numar fisier	E205959

Date mecanice		
Greutate	[g]	80
Capsula		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	20 x 7 x 48
Materiale		PBT; TPE-U; Oțel inox

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	tag-ul de comunicare	1 x LED, galben

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²	

Conectare electrică - mufa	
----------------------------	--

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

