


# EVF611



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGE050VAS0002P05



### Aplicatie

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Execuție                | Cablu de alimentare, codificat L                               |
| Aplicatie               | Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara      |
| Fără silicon            | da                                                             |

### Date electrice

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tensiune de lucru [V] | 63 DC |
| Clasa de protectie    | III   |
| Curent total Max. [A] | 16    |

### Condițiile mediului

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]                                        | -25...100            |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           | cULus: ...65 °C      |
| Temperatura depozitare [°C]                                         | -25...55             |
| Umiditate la depozitare [%]                                         | 10...100             |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Protectie                                                           | IP 65; IP 67; IP 69K |

### Date mecanice

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Greutate [g]         | 400,15               |
| Material turnat      | PP                   |
| Material piuliță     | inox (1.4404 / 316L) |
| Material de etansare | EPDM                 |

# EVF611



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGE050VAS0002P05

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | da                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



### Racord

|    |    |
|----|----|
| 1  | BN |
| 2  | WH |
| 3  | BU |
| 4  | BK |
| FE | GY |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Culorile conecticii : |          |
| BK =                  | negru    |
| BN =                  | maro     |
| BU =                  | albastru |
| GY =                  | gri      |
| WH =                  | alb      |