


Senzor de tip bariera receptor

OGE-HPKG/US/CUBE



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Capsula	rectangular cu filet M18

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Tensiunea nominala de izolare	[V]	32
Consum de energie	[mA]	16
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	300
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de unda	[nm]	662

Iesiri

Model electric		PNP
Functii de iesire		Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1000
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri

Raza de detectie

Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune	[m]	20



Senzor de tip bariera receptor

OGE-HPKG/US/CUBE

Distanța ajustabila	nu	
Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	2,5	
Date de proces IO-Link (ciclice)	funcție	lungime bit
	stare dispozitiv	4
	informații despre comutarea binară	1
Funcții IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1144
Indicații	Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...60	
Temperatura depozitare [°C]	-40...60	
Protecție	IP 65; IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]	961	
Aprobare UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Class 2
	UL numar fisier	E174191
Date mecanice		
Greutate [g]	59,5	
Capsula	rectangular cu filet M18	
Dimensiuni [mm]	52,6 x 19 x 36	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	Zinc turnat sub presiune; PEI	
Material lentila	PMMA	
Aliniere lentila	optică laterală	
Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	piulita de blocare: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Senzor de tip bariera receptor

OGE-HPKG/US/CUBE

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord





Senzor de tip bariera receptor

OGE-HPKG/US/CUBE

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

