


SF5300



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ZDB /6M



1 Filet interior M18 x 1;5



Caracteristicile produsului

Lungimea tijei L	[mm]	45
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior

Aplicatie

Aplicatie		Domeniu de temperatură înaltă
Mediu		Lichide; Gaze
Rezistență la presiune	[bar]	300

Lichide

Temperatura mediului	[°C]	0...120
----------------------	------	---------

Gaze

Temperatura mediului	[°C]	0...100
----------------------	------	---------

Date electrice

Conectare la electronica de evaluare		VS3000
--------------------------------------	--	--------

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	45
------------------	------	----

Lichide

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60

Gaze

Domeniu reglare	[cm/s]	200...3000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	200...800

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	300
----------------------	---------	-----

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Condițiile mediului


Protecție		IP 67
-----------	--	-------



Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

SFD10ZDB /6M

Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani]		8096
Date mecanice		
Greutate [g]		454,5
Capsula		Forma constructivă pentru adaptor
Dimensiuni [mm]		M18 x 1,5
Desemnarea firului		M18 x 1,5
Materiale		piuliță olandeză: Oțel inox; Presetupa: FKM; piulita pentru cablu: alama nichelată; Manson: alama nichelată
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Racord		



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb
GY =	gri