


SD1540



Merilnik stisnjenega zraka

SDD11DGXFRKG/US-100



Značilnosti izdelka			
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1		
Merilno območje	0,6...143,9 m/s	0,3...26260 m³/h	0,005...437,6 m³/min
Procesni priključek	povezava z navojem G 1 notranji navoj		
Območje uporabe			
Uporaba	za industrijsko uporabo		
Montaža	Prilagodljivo na notranje premere cevi; (14...254 mm)		
Mediji	Stisnjen zrak		
Temperatura medija	[°C]	-10...60	
Min. porušitveni tlak	[bar]	64	
Min. porušitveni tlak	[MPa]	6,4	
Tlačna trdnost	[bar]	16	
Tlačna trdnost	[MPa]	1,6	
MAWP (za uporabo skladno s CRN)	[bar]	10	
Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)	
Poraba toka	[mA]	< 80	



Merilnik stisnjenega zraka

SDD11DGXFRKG/US-100

Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s]	1

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
---------------------------	---

Vhodi

Vhodi	ponastavitev števca
-------	---------------------

Izhodi

Izhodni signal	preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba	PNP/NPN
Število digitalnih izhodov	2
Funkcija izhoda	vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	150; (na izhod)
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod toka [mA]	4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω]	500
Impulzni izhod	merilnik porabljene količine
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	0,6...143,9 m/s	0,3...26260 m³/h	0,005...437,6 m³/min
Območje prikaza	0...172,7 m/s	0...31520 m³/h	0...525,2 m³/min
Ločljivost	0,1 m/s	0,05 m³/h	0,01 m³/min
Točka nastavitve SP	1,4...143,9 m/s	0,8...26260 m³/h	0,013...437,6 m³/min
Točka ponastavitve rP	0,7...143,2 m/s	0,4...26140 m³/h	0,007...435,6 m³/min
Analogna začetna točka, ASP	0...115,1 m/s	0...21000 m³/h	0...350 m³/min
Analogna končna točka, AEP	28,8...143,9 m/s	422...26260 m³/h	7,04...437,6 m³/min
Prekinitev nizkega pretoka LFC	0,2...1,4 m/s	0,1...260 m³/h	0,002...4,4 m³/min
Pomik	0,1 m/s	0,01 m³/h	0,001 m³/min

Nadzor tlaka

Merilno območje [bar]	-1...16
Območje prikaza [bar]	-1...20
Ločljivost [bar]	0,05
Točka nastavitve SP [bar]	-0,92...16
Točka ponastavitve rP [bar]	-1...15,92
Analogna začetna točka [bar]	-1...12,8
Analogna končna točka [bar]	2,2...16
V korakih po [bar]	0,01



Merilnik stisnjenega zraka

SDD11DGXFRKG/US-100

Spremljanje kakovosti volumskega pretoka		
Merilno območje	0...1000000000 m³	0...35314666721 scf
Območje prikaza	0...1000000000 m³	0...35314666721 scf
Točka nastavitve SP	0,01...100000000 m³	0,35...3531466672,1 scf
Vrednost impulza	0,01...100000000 m³	0,35...3531466672,1 scf
V korakih po	0,001 m³	0,05 scf
Dolžina impulza [s]	0,001...2	
Nadzor temperature		
Merilno območje	-10...60 °C	14...140 °F
Območje prikaza	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Ločljivost	0,2 °C	0,5 °F
Točka nastavitve SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Točka ponastavitve rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Analogna začetna točka	-10...46 °C	14...114,8 °F
Analogna končna točka	4...60 °C	39,2...140 °F
V korakih po	0,1 °C	0,1 °F
Natančnost / odstopanja		
Temperaturni koeficient [1/K]	± 0,07 % MW	
Natančnost (v merilnem območju)	± (6 % MW + 0,6 % MEW); (referenčni pogoji: diA = 73 mm; dolžina vhodne cevi >= 3 m; dolžina izhodne cevi >= 0,5 m; referenčne temperature: 20...25 °C; standardni volumski tok: 50...850 Nm³/h)	
Natančnost ponavljanja	± 1,5 % MW	
Nadzor tlaka		
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti]	± 0,2	
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavitev najmanjše vrednosti))	
Najvišji TK razpona [% MEW / 10 K]	± 0,3	
Najvišji TK ničelne točke [% MEW / 10 K]	± 0,1	
Nadzor temperature		
Natančnost [K]	± 0,5; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka)	
Odzivni časi		
Vklopni čas [s]	0,1; (dAP = 0)	
Procesna vrednost vlaženja dAP [s]	0...5	
Nadzor tlaka		
Vklopni čas [s]	0,05	
Nadzor temperature		
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	T09 = 0,5	
Programska oprema/programiranje		
Možnosti parametriranja	histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; totalizator	



Merilnik stisnjenega zraka

SDD11DGXFRKG/US-100

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profili	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Analogni procesni podatki	8	
Binarni procesni podatki	2	
Min. čas procesnega cikla [ms]	7,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	872
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	0...60	
Skladiščna temperatura [°C]	-20...85	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90	
Zaščita	IP 65; IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Odobritev CPA	številka modela	-
	razred natančnosti	-
	največja dovoljena napaka	± 7 % FS
	Q (min)	0,3 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	26260 m³/h
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let]	167	
Odobritev UL	UL odobritev št.	I013
	Številka datoteke UL	E174189
Mehanski podatki		
Teža [g]	408,3	
Materiali	PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; keramika stekleno pasivirano; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrilat	
Procesni priključek	povezava z navojem G 1 notranji navoj	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz		barvni zaslon 1,44", 128 x 128 Točka
		2 x LED, rumeno



Merilnik stisnjenega zraka

SDD11DGXFRKG/US-100


Opombe	
Opombe	MW = izmerjena vrednost
	MEW = Končna vrednost merilnega območja
	D = notranji premer cevi
	Merilna, prikazovalna in nastavitvena območja se nanašajo na standardni volumen toka po DIN ISO 2533.
	Napotke za inštalacijo in delo poiščite v navodilu za uporabo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek



OUT1/IO-Link:	preklopni izhod pretok preklopni izhod temperatura preklopni izhod tlak Impulzni izhod merilnik količine izhod signala predizbiralnik
OUT2/InD:	preklopni izhod pretok preklopni izhod temperatura preklopni izhod tlak analogni izhod pretok analogni izhod temperatura analogni izhod tlak izhod signala predizbiralnik Impulzni izhod merilnik količine vhod ponastavitev števca