


TS522A



Kabelski senzor za temperaturo s senzorjem z zatičem

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-20...115 °C	-4...239 °F
Procesni priključek	naležno tipalo 10 x 10 x 42 mm	

Območje uporabe

Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)
Montaža	kontaktni senzor za trdne snovi

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Merilno območje	-20...115 °C	-4...239 °F
Opomba o merilnem območju	območje merjenja za vrste uporabe, ki niso ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F	

Natančnost / odstopanja

Natančnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
------------	-----	-------------------------

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09	[s]	13 / 39
-------------------------------	-----	---------

Pogoji okolja

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

Oznaka ATEX	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
MTTF	[Let] 19025,9

Mehanski podatki

Teža	[g] 232
Ohišje	naležno tipalo
Mere	[mm] 10 x 10 x 42
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek	naležno tipalo 10 x 10 x 42 mm

TS522A



Kabelski senzor za temperaturo s senzorjem z zatičem

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Opombe


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 5 m, silikon

Priključek



RD = Barva žil :
rdeče
WH = belo