



Temperaturni tipalni senzor

TT-500KBBD10-...../US/ IV



1 območje vtiča

L = dolžina tipala ustreza dolžini inštalacije EL



Značilnosti izdelka

Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F
Procesni priključek	Ø 10 mm	
Dolžina inštalacije EL [mm]	560	

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti	
Merilni element	1 x Pt 100; (po DIN EN 60751, razred A)	
Mediji	tekočine in plini	
Tlačna trdnost [bar]	160	
Minimalna globina potopa [mm]	15	

Električni podatki

Zaščitni razred	III
-----------------	-----

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D [mm]	560	
Merilno območje	-40...150 °C	-40...302 °F

Natančnost / odstopanja

Natančnost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$	
----------------	-----------------------------------	--

Odzivni časi

Reakcijska dinamika T05 / T09 [s]	1 / 3; (po DIN EN 60751)	
-----------------------------------	--------------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80	
Opomba o temperaturi okolice	območje vtiča	
Skladiščna temperatura [°C]	-40...100	
Zaščita	IP 68; IP 69K	

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let]	22831	

Mehanski podatki

Teža [g]	147,4	
----------	-------	--

TT5081



Temperaturni tipalni senzor

TT-500KBBD10-...../US/ IV

Mere	[mm]	Ø 10
Materiali		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Material v stiku z medijem		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek		Ø 10 mm
Premier tipala	[mm]	10
Dolžina inštalacije EL	[mm]	560

Opombe

Opombe	Vrednosti za natančnost veljajo za tekočo vodo. obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

