


DN1031



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A



1 Potansiyometre



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı	[%]	10
Nominal gerilim AC	[V]	< 230
Nominal frekans AC	[Hz]	47...63
Giriş voltaj aralığı AC	[V]	100...240
Çıkış gerilimi DC	[V]	24...28
Koruma sınıfı		II; (IEC 61140)
Açılışta gecikme süresi	[s]	< 0,38
Çıkış gerilimi	[V]	ayarlanabilir
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı	[A]	2,5
Çıkış devrelerinin sayısı		1
Maks. dalgalanma	[mV]	50
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Harici Giriş Koruması		10 A; B
Gerilim oranı azalması	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	90

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
DC-OK sinyalinin güvenilirliği	24 V DC (30 mA)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Koruma		IP 20


DN1031



Anahtarlama güç kaynağı 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	335
Montaj şekli		ray; (TH35 (EN 60715); soğutma için gerekli boş alan 30 mm)
Boyutlar	[mm]	90 x 45 x 100
Malzemeler		PC ABS
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	DC-ok	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Açıklamalar		SELV, PELV çıkış gerilimi
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Yaylı klemens:		
Bağlantı		



- 1: primer
2: sekonder