


# E12402



## Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0002K08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.  
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



| Applikation                 |      |                     |
|-----------------------------|------|---------------------|
| Speciella egenskaper        |      | skärmad ledning     |
| Elektriska data             |      |                     |
| Anslutningsspänning         | [V]  | < 30 AC / < 36 DC   |
| Skyddsklass                 |      | III                 |
| Max. strömbelastning totalt | [A]  | 2                   |
| Driftförhållanden           |      |                     |
| Omgivningstemperatur        | [°C] | -25...90            |
| Kapslingsklass              |      | IP 67               |
| Mekaniska data              |      |                     |
| Vikt                        | [g]  | 181,3               |
| Mått                        | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Material                    |      | TPU                 |
| Gjuten-body material        |      | TPU                 |
| Material mutter             |      | Mässing, förnicklad |
| Anmärkning                  |      |                     |
| Förpackning                 |      | 1 antal             |



## Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0002K08

### Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, svart, skärmad; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 1...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



### Anslutning



Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

|          |         |
|----------|---------|
| BK =     | svart   |
| BN =     | brun    |
| BU =     | blå     |
| GY =     | grå     |
| PK =     | rosa    |
| OG =     | orange  |
| VT =     | violett |
| WH =     | vit     |
| screen = | Skärm   |