


E80370



RFID etiket

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



Uygulama

Çalışma sıcaklığı (aktif)	[°C]	-25...85
En yüksek sıcaklık (pasif)	[°C]	90

Elektriksel özellikleri

Çalışma frekansı	[MHz]	13,56
Bellek boyutu	[bit]	16000
Hafıza tipi		FRAM
Çip tipi		MB89R118C
Blok sayısı		250
Blok alanı	[Byte]	8
Benzersiz Kimlik Numarası (Unique Identification Number (UID))	[Byte]	8
RFID standardı		ISO 15693
Maks. okuma döngüsü		sınırsız
Maks. yazma döngüsü		sınırsız

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 68

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radio onayı		ISO 15693

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	4,75
Montaj şekli		metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak)
Boyutlar	[mm]	Ø 30 / L = 2,8
Malzemeler		PA 6 siyah

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E80370



RFID etiket

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Diğer veriler

Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105