




Svetsadapter för processgivare

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
- 2 läckageport
- 3 Packningsyta



Applikation	
Utförande	med läckageborrning
Montage	för tjocka vägg tjocklekar och för ogynnsamma svetsförhållanden; för tankbotten och vägg
Tryckhållfasthet [bar]	16
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	362
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4435 / 316L) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / R
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga Aseptoflex Vario
Processanslutning	Svetsadapter Ø 85 mm
Tätning	Packning
Tillbehör	
Ingående delar	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Tillbehör (alternativ)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Anmärkning	
Förpackning	1 antal