




Svetsadapter för processgivare

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 läckageport



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applikation

Utförande	för rörledningar, med läckageborring
Tryckhållfasthet [bar]	50
Hänvisning till tryckangivelse	för anslutningen givare - adapter

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	160
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon
Processanslutning	Svetsadapter Ø 29 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4

Tillbehör

Ingående delar	O-ringar:, FKM
----------------	----------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------