


O6S400



Karşılıklı sensör vericisi

O6S-OOKG/AS/4P



1: Algılama yüzeyi



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
Uygulama	makine parçaları üretim endüstrisinde kullanıma uygun

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	11; ((24 V))
Koruma sınıfı		III
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	633

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	300
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	2942
UL onayı	UL onay numarası	E002

Karşılıklı sensör vericisi

O6S-OOKG/AS/4P

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	33,7
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	34,8 x 13 x 21
Malzemeler		Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: FKM
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Sıkıştırma torku	[Nm]	1; (Vidalar)

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Açıklamalar


Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı




Karşılıklı sensör vericisi

O6S-00KG/AS/4P

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği



x: Mesafe [mm]

y: aşırı kazanç katsayısı