




Sıcaklık transmitteri

TA-030CLEC01- - /US



1 1,5" Clamp ISO 2852



EC 19

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link UK CA

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link UK CA

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link UK CA

Ürün özellikleri

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
Ölçme aralığı [°C]	-50...200
Haberleşme arayüzü	IO-Link
Proses bağlantısı	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Montaj uzunluğu EL [mm]	30

Uygulama

Ölçme elemanı	1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A)
Ortam	Sıvılar ve gazlar
Dayanma basıncı [bar]	100
Vakum dayanımı [mbar]	-1000
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar]	55

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	18...32 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi	[mA]	< 50
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi	[s]	2

Girişler / Çıkışlar

Giriş ve çıkış sayısı	Analog çıkışların sayısı: 1
-----------------------	-----------------------------

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Çıkış sinyali	analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Analog çıkışların sayısı	1
Analog akım çıkışı [mA]	4...20
Maks. Yük [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)



Sıcaklık transmitteri

TA-030CLEC01- - /US

Kısa devre koruması		evet
Aşırı yük koruması		evet
Ölçüm / ayar aralığı		
Ölçme aralığı	[°C]	-50...200
Fabrika ayarı		0...200 °C
Çözünürlük		
Analog çıkışın çözünürlüğü	[K]	0,04
Doğruluk / sapma		
Hassas analog çıkış	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% MS)$
Sıcaklık katsayısı	[10 K başına sapma aralığının % si]	0,1; (25 $\pm$ 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda)
Tepki süresi		
Dinamik cevap T05 / T09	[s]	< 0,5 / < 2
Arabirimler		
Haberleşme arayüzü		IO-Link
Aktarım türü		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu		1.1
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Çalışma sıcaklığı hakkında		ortam sıcaklığında: < 160 °C
		-25...60 °C
		ortam sıcaklığında: < 200 °C
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...100
Koruma		IP 67; IP 68; IP 69K
Testler / Onaylar		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[yıl]	232
Onay notu	fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm	
UL onayı	UL onay numarası	K002
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	228,5
Boyutlar	[mm]	Ø 18,71
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) elektro parlatılmış
Proses bağlantısı		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz		Ra: < 0,8
Prob çapı	[mm]	6
Montaj uzunluğu EL	[mm]	30

TA2802



Sıcaklık transmitteri

TA-030CLEC01- - /US

Açıklamalar

Açıklamalar

MS = ölçüm aralığını ayarla

Doğruluk değerleri akan sudaki uygulama içindir

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

