


O6S215



Envägsavkännande givare sändare

O6SIOOKG/AS/4P



1: Avkänningsyta



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	11; ((24 V))
Skyddsklass		III
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	850

Område

Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 15
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	460
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2920
UL godkännande	Godkännandennummer UL	E002



Envägsavkännande givare sändare

O6SIOOKG/AS/4P

Mekaniska data

Vikt	[g]	17,7
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	35,4 x 13 x 21
Material		kapsling: ABS; PPSU
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Tätningmaterial		EPDM
Åtdragningsmoment	[Nm]	0,5

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning


Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Metall, belagd; Packning: EPDM



Anslutning



Envägsavkännande givare sändare

O6SIOOKG/AS/4P

diagram och grafer

Driftreservskurvor

