


ANT515



RFID讀寫頭HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
- 2 感應面



應用			
應用	對運輸設備目標物的檢測		
無線電核準	美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；日本；中國；臺灣；印度；新加坡；烏克蘭；馬來西亞；巴西；墨西哥；越南		
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。		
電氣數據			
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC	
電流損耗	[mA]	< 60	
防護等級		III	
工作頻率	[MHz]	13,56	
RFID標準		ISO 15693	
監控範圍			
前面讀寫頭距離	[mm]	170	
側面讀寫頭距離	[mm]	160	
至ID目標的距離	[mm]	參照30 mm硬幣標籤及安裝在金屬上的天線；I-CODE SLI	≤ 32
介面			
通信接口		DATA / DTE10x	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...60	
存儲溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67; IP 69K	
認證/測試			
抗衝擊	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms，持續)	
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz	
MTTF	[年]	457.9	
UL認證	Ta	-20...60 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	電源	Limited Voltage/Current	
	文件數量UL	E205959	

ANT515



RFID讀寫頭HF

DTRHF KQRWIDUS03-

機械技術數據		
重量	[g]	80
外殼		矩形的
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	20 x 7 x 48
材質		PBT; TPE-U; 不鏽鋼

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接
電纜: 1 m, PUR; 3 x 0.14 mm ²

電氣連接 - 插頭
連接器: 1 x M12; 編碼: A



連接

