


DTE901

精巧型RFID設備

DTRUHFA HLRWPNUS04



- 1 LED 操作狀態
- 2 LED顯示 現場總線接口
- 3 安裝螺紋 M4 最長插入深度 15mm



應用

無線電核準 美國；加拿大；墨西哥

電氣數據

工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC
電流損耗	[mA]	500
消耗功率	[W]	8.6
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	902...928
RFID標準		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
傳輸功率EIRP	[mW]	200; (最大值: 250 mW)

輸出

每個輸出最大電流負載 [mA] 100; (max.)

介面

通信接口 Ethernet

Ethernet - PROFINET

協議 PROFINET
用途型號 數據傳遞

Ethernet - TCP/IP

協議 TCP/IP
出廠設定 IP地址: 192.168.0.79
子網路遮罩: 255.255.255.0
gateway IP address: 192.168.0.100
用途型號 參數設定; 數據傳遞

工作條件

環境溫度 [°C] -20...55
注意環境溫度 帶安裝板和冷卻附件: -20...60 °C

DTE901



精巧型RFID設備

DTRUHFA HLRWPNUS04

存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

認證/測試		
抗衝擊	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持續衝擊
		50 g (11 ms) / 單次衝擊
抗震	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

機械技術數據		
重量	[g]	691.3
尺寸	[mm]	113 x 118.6 x 50
材質		外殼: 鋁; PBT / PC; 不鏽鋼

顯示器/操作件		
顯示	電源	1 x LED, 綠色
	LED顯示	4 x LED, 黃色 信號強度 ID tag
	狀態	2 x LED, 綠色/紅色 現場總線接口
	狀態	2 x LED, 綠色/黃色 乙太網

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 乙太網

連接器: 2 x M12; 編碼: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

電氣連接 - 電源

連接器: 1 x M12; 編碼: A



PWR

1	L+
2	數字輸入/輸出 2
3	L-
4	數字輸入/輸出 1
5	不接線