


E80380



RFID標籤

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



應用		
操作溫度 (從站)	[°C]	-25...85
峰值溫度 (配件)	[°C]	90
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	65536
存儲器型號		FRAM
晶片類型		MB89R112
塊數		256
塊大小	[Byte]	32
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		無限
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 68; IP 69K
認證/測試		
無線電許可		ISO 15693
機械技術數據		
重量	[g]	3.85
安裝方式		在非金屬材質上安裝；(螺絲緊固；黏貼在表面)
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 3
材質		PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]
注釋		
包裝單位		1 件數

E80380



RFID 標籤

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115