



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040SCS0002T04



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba		uporaba pri varjenju
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...75 °C
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...75 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mehanski podatki		
Teža	[g]	85,5



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040SCS0002T04

Mere	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, s premazom proti sprijemanju	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040SCS0002T04

diagrami in grafikoni

značilna črta za znižanje

Znižanje $I_{max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]