




Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OGE-HPKG/US/90°



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozišnjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 12
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik
Doseg	[m]	< 9
Prilagodljivi razpon		ne



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OGE-HPKG/US/90°

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 68
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	953
Mehanski podatki		
Teža	[g]	58,7
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		legirano jeklo; ABS
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave		Matice: 2
		zaporna tesnila: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključek

