


Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFG10ABB /US-100



Značilnosti izdelka

Dolžina tipala D	[mm]	15...156
Procesni priključek		Ø 10 mm

Območje uporabe

Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Uporaba		območje visoke temperature
Montaža		izvedba za vpenjalni adapter
Mediji		Tekočine; Plini
Temperatura medija	[°C]	-25...80
Tlačna trdnost	[bar]	30

Tekočine

Uporaba		območje visoke temperature
Montaža		izvedba za vpenjalni adapter
Temperatura medija	[°C]	-25...80

Plini

Temperatura medija	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Električni podatki

Priključek na nadzorni monitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Območje merjenja/nastavitve

Dolžina tipala D	[mm]	15...156
------------------	------	----------

Tekočine

Nastavitveno območje	[cm/s]	3...300
Največja občutljivost	[cm/s]	3...60

Plini

Nastavitveno območje	[cm/s]	200...3000
Največja občutljivost	[cm/s]	200...800

Natančnost / odstopanja

Temperaturni gradient	[K/min]	30
-----------------------	---------	----

Odzivni časi

Vklopni čas	[s]	1...10
-------------	-----	--------




Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFG10ABB /US-100

Tekočine		
Vklopni čas	[s]	1...10
Plini		
Vklopni čas	[s]	1...10
Pogoji okolja		
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Let]	8583
Mehanski podatki		
Teža	[g]	89
Mere	[mm]	Ø 10
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) večdelno, varjeno	
Material v stiku z medijem	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) večdelno, varjeno	
Procesni priključek	Ø 10 mm	
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Vpenjalni adapter: R 1/2, E40160	
	Vpenjalni adapter: 1/2" NPT, E40174	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno; Največja dolžina kabla: 100 m




SF6200



Senzor pretoka za priključitev na ocenjevalno enoto

SFG10ABB /US-100

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo
GY =	sivo