



Application

Application	Codage des supports de pièces transportées par des convoyeurs	
Température de fonctionnement (active) [°C]		-25...85
Température de pointe (passive) [°C]		85

Données électriques

Fréquence de fonctionnement [MHz]		13,56
Taille mémoire [bit]		896
Type de mémoire		EEPROM
Type de puce		ICODE SLIX
Nombre de blocs		28
Taille des blocs [Byte]		4
Unique Identification Number (UID) [Byte]		8
Norme RFID		ISO 15693
Cycles de lecture max.		illimité
Cycles d'écriture max.		100000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]		-25...85
Température de stockage [°C]		-40...85
Indice de protection		IP 68

Tests / homologations

Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Homologation radio		ISO 15693

Données mécaniques

Poids [g]		12,4
Type de montage		montage sur matières non métalliques; (à coller sur une surface)
Dimensions [mm]		Ø 16 / L = 3
Matières		PPS

Remarques

Unité d'emballage		10 pièces
-------------------	--	-----------

E80344



Tag RFID

ID-TAG/16X3/06

Données supplémentaires

portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	20
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	45
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	90