


E43002



液位感測器的焊接適配器

WELDING ADAPTER 50/D16



應用	
設計	應用於電容式液位感測器 LK, LI, LT, LL
安裝	卡箍裝置
抗壓強度 [bar]	0.5
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...80
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	394.5
尺寸 [mm]	Ø 50 / L = 37.5
材質	法蘭：不鏽鋼；鎖定螺母：不鏽鋼；間隔環筒：黃銅；夾緊環：FKM
旋緊扭矩 [Nm]	6...9
感測器連接	Ø 16 mm
製程連接	焊接適配器 Ø 50 mm
注釋	
包裝單位	1 件數