


ANT600



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED Çalışma durumu
2 LED-gösterge
3 Montaj dişi: M4 maks. dalma derinliği: 15 mm



Uygulama

Uygulama	Taşıma sistemlerinde nesnelerin tespiti
Radio onayı	EU/RED; Japonya; Avusturalya; Çin; Tayvan; Hindistan; Singapur; Ukrayna; Malezya; Brezilya; Kanada; Meksika; Yeni Zelanda; Güney Kore; ABD; Viyetnam
Radio onayı üzerine not	European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) listesindeki ülkeler "Yüklemeler" bölümünde bulunabilir.

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	19,2...28,8 DC; (sadece DTE10x değerlendirme birimi ile besleme)
Akım tüketimi [mA]	< 150
Koruma sınıfı	III
Çalışma frekansı [MHz]	13,56

İzleme aralığı

Mesafe yazma/okuma kafası önde [mm]	400
Mesafe yazma/okuma kafası yanda [mm]	600
ID-TAG mefinesi [mm]	ID-TAG E80384 e göredir. : < 190 ISO kart E80407 referansı : < 230

Arabirimler

Haberleşme arayüzü	DATA / DTE10x
--------------------	---------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...60
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

Şok dayanımı	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / tümsek
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / tek darbe
Titreşim dayanımı	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

ANT600



RFID okuma/yazma kafası HF

DTRHF HLRWIDUS03

UL onayı	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Güç kaynağı	Limited Voltage/Current
	Dosya numarası UL	E205959

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	450
Boyutlar	[mm]	120 x 50 x 113
Malzemeler		PBT; PC; paslanmaz çelik

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
	etiket (tag) iletişimi	4 x LED-gösterge, sarı sinyal gücü ID-TAG

Açıklamalar

Açıklamalar	Diğer ID-TAG ların mesafesi için kendi veri sayfalarına bakınız (E803xx)
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

