


Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ZDB /6M



1 İç diş M18 x 1,5



Ürün özellikleri

Prob uzunluğu L	[mm]	45
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 İç diş

Uygulama

Uygulama		yüksek sıcaklık aralığı
Ortam		Sıvılar; Gazlar
Dayanma basıncı	[bar]	300

Sıvılar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...120
-----------------	------	---------

Gazlar

Ortam sıcaklığı	[°C]	0...100
-----------------	------	---------

Elektriksel özellikleri

Kontrol monitörüne bağlantı için		VS3000
----------------------------------	--	--------

Ölçüm / ayar aralığı

Prob uzunluğu L	[mm]	45
Sıvılar		
Ayar aralığı	[cm/s]	3...300
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	3...60
Gazlar		
Ayar aralığı	[cm/s]	200...3000
Enbüyük hassasiyet	[cm/s]	200...800

Doğruluk / sapma

Ortamın maks. sıcaklık değişimi	[K/min]	300
---------------------------------	---------	-----

Tepki süresi

Cevap verme zamanı	[s]	1...10
--------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları


Koruma		IP 67
--------	--	-------



Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü

SFD10ZDB /6M

Testler / Onaylar		
Şok dayanımı	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Titreşim dayanımı	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [yıl]		8096
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		454,5
Gövde		Montaj adaptörlerine uygun yapı
Boyutlar [mm]		M18 x 1,5
Diş tasarımı		M18 x 1,5
Malzemeler		Tırtırlı somun: paslanmaz çelik; Kablo rekoru: FKM; kablo rekoru için somun: Pirinç nikel kaplamalı; Kılıf: Pirinç nikel kaplamalı
Malzeme (ıslak parçalar)		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A
Proses bağlantısı		M18 x 1,5 iç dış
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
BK =	mavi
WH =	siyah
GY =	beyaz
	gri