


AC2620



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65



1 campo de rotulación



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de entradas Pt100: 4
Rango de medición [°C]	-200...850

Campo de aplicación

Aplicación	Montaje de campo
------------	------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	80
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas Pt100: 4
------------------------------	-----------------------------

Entradas

Número de entradas Pt100	4
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	18...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA]	20
Número de entradas analógicas	conexión de sensores de 2 y 3 hilos
Resolución de la entrada analógica	16 bit / 0,1 °C

AC2620



Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Salidas		
Resolución de la salida analógica	16 bit / 0,1 °C	
Rango de configuración / medición		
Rango de medición	[°C]	-200...850
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección	IP 65	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
MTTF	[años]	150
Parámetros AS-i		
Perfil maestro AS-i	M3; M4	
Perfil AS-i	S-7.3.E	
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	3.E
Datos mecánicos		
Peso	[g]	299
Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano	
Materiales	PBT	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	señal analógica	LED, amarillo canales AI1...AI4
	Disponibilidad	LED, verde AS-i
	errores	LED, rojo
Conexión eléctrica		
Conexión del módulo	Cables planos	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Clemas elásticas de jaula:		




Módulo universal AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

pinos de contacto al zócalo, FK / PG:

Conexión



1	canal 1+
2	S1-
3	canal 1-
4	canal 2+
5	S2
6	canal 2-
7	canal 3+
8	S3-
9	canal 3-
10	canal 4+
11	S4-
12	canal 4-