


ANT411



RFID讀寫頭HF

DTRHF FNRWIDUS03



應用			
應用		對運輸設備目標物的檢測	
無線電核准		美國；加拿大；EU/RED; 澳洲；日本；中國；臺灣；印度；韓國；新加坡；烏克蘭	
關於無線電認證的說明		適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據			
工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC; (僅經由DTE10x估算單位供電 (符合 EN 60950-1標準))	
電流損耗	[mA]	< 50	
防護等級		III	
工作頻率	[MHz]	13,56	
RFID標準		ISO 15693	
監控範圍			
前面讀寫頭距離	[mm]	90	
側面讀寫頭距離	[mm]	25	
至ID目標的距離	[mm]	參照20mm硬幣標籤 I-CODE SLI	: ≤ 18
		僅適應用於靜態應用	
介面			
通信接口		DATA / DTE10x	
工作條件			
環境溫度	[°C]	-20...60	
存儲溫度	[°C]	-25...80	
外殼防護等級		IP 67; IP 69K	
認證/測試			
抗衝擊		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重複的
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重複
抗震		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[年]	613.74	
機械技術數據			
重量	[g]	83.75	
外殼		圓柱形的	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 70	

ANT411



RFID讀寫頭HF

DTRHF FNRWIDUS03

螺紋代號	M12 x 1	
材質	外殼：不鏽鋼；保護蓋：PPS	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺母 2 x M12 x 1	
注釋		
注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接器：1 x M12；編碼：A



連接

