



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2709

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 250
Corriente máxima total	[A]	0,2

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
------------------------------	---

Entradas

Número de entradas digitales	4; (bidireccional)
Conexión de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión	[V] 15...29
Corriente de entrada alta	[mA] > 3
Corriente de entrada baja	[mA] < 1,5
Punto de conmutación alto	[V] > 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	4
Circuito	PNP



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Corriente máxima por cada salida	[mA]	50
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 00
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		S-7.0
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	0
Datos mecánicos		
Tipo de montaje	instalación en carcasa Klöckner-Möller RMQ16: hembra 8	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	cortocircuito	LED, rojo
Notas		
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.	
Cantidad por pack	1 unid.	

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Conexión eléctrica

Conexión

