


ANT430



RFID讀寫頭HF

DTRHF IBRWIDUS03



應用

應用	對運輸設備目標物的檢測
無線電核準	美國；加拿大；EU/RED；澳洲；日本；中國；臺灣；印度；新加坡；烏克蘭；韓國
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。

電氣數據

工作電壓	[V]	19.2...28.8 DC；（僅經由DTE10x估算單位供電（符合 EN 60950-1標準））
電流損耗	[mA]	< 50
防護等級		III
工作頻率	[MHz]	13,56
RFID標準		ISO 15693

監控範圍

前面讀寫頭距離	[mm]	100
側面讀寫頭距離	[mm]	50
至ID目標的距離	[mm]	參照30 mm硬幣標籤；I-CODE：SLI ≤ 30

介面

通信接口	DATA / DTE10x
------	---------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
存儲溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67；IP 69K

認證/測試

抗衝擊	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms，持續)
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

機械技術數據

重量	[g]	187.5
外殼		圓柱形的
安裝		齊平安裝

ANT430



RFID讀寫頭HF

DTRHF IBRWIDUS03

尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 50
螺紋代號		M30 x 1.5
材質		外殼：不鏽鋼；保護蓋：PPS

顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	TAG通訊	1 x LED, 黃色

附件	
供貨範圍	螺母 2 x M30 x 1,5

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接器：1 x M12；編碼：A



連接

