


E40102



帶卡套式管接頭的T形件

T-PIECE G1/2-18-G1/2



應用	
設計	應用於感測器和帶系統接口的適配器 M26x1,5
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	300
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	378.8
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
感測器連接	M26 x 1,5 內螺紋
製程連接	G 1/2
附件	
附件(可選)	適配器: 1 x M18 x 1,5, 應用於流動感測器的直接連接, E40104
注釋	
注釋	使用適用且經認證的潤滑膏 查看漸進式環形接頭上的說明
包裝單位	1 件數