AC2004


Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5213

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación

CE

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 35
Corriente máxima total	[A]	2
Perro guardián integrado		no
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 4
Salidas		
Alimentación		AS-i
Rango de tensión DC	[V]	24; (según MBTP; vía conector M12)
Corriente máxima por cada salida	[mA]	1000
Número de salidas relé		4
Protección contra cortocircuitos		no
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67

AC2004

Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4AR

Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-8.0				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	8				
Código ID AS-i	[hex]	0				
Asignación de bits de datos		bit de datos	D0	D1	D2	D3
		conector hembra	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Datos mecánicos						
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicación		Disponibilidad	LED, verde			
		función	LED, amarillo			
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				

Conexión eléctrica

pines de contacto al zócalo, FK / PG:

Conector: M12; codificación: A

Conector: M12; codificación: A



1	tensión externa +
3	tensión externa -