



應用

操作溫度(從站)	[°C]	-40...85
峰值溫度(配件)	[°C]	90; (測試持續時間: 1 x 100 h)

電氣數據

工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	2528
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 68

認證/測試

無線電許可		ISO 15693
-------	--	-----------

機械技術數據

重量	[g]	2.9
安裝方式		在非金屬材質上安裝; (黏貼在表面)
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 3
材質		PPA

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------



RFID標籤

ID-TAG/R20X2,5/06

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離(mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110