


E80381



RFID標籤

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit



固定孔 $\varnothing 4.0 \times 3.7$ mm



應用

安裝		安裝在金屬及非金屬材質上
操作溫度(從站)	[°C]	-40...85
峰值溫度(配件)	[°C]	125

電氣數據

工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...125
外殼防護等級		IP 68

認證/測試

無線電許可		ISO 15693
-------	--	-----------

機械技術數據

重量	[g]	1.6
安裝方式		安裝在金屬及非金屬材質上
尺寸	[mm]	$\varnothing 4.35$ / L = 3.6
材質		PPA GF30; 環氧樹脂 全密封

注釋

包裝單位		10 件數
------	--	-------

E80381



RFID 標籤

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-