




應用		
特殊的性能	鍍金接點	
應用	顯示與同一主站相連的所有感測器的過程值；設備設定和診斷；應用於產品的參數設定及分析；Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1	
無線電核準	EU/RED; 澳洲；美國；新西蘭；加拿大；日本；巴西；中國；南非；阿根廷；新加坡；墨西哥；馬來西亞；越南；智利；泰國；臺灣；韓國；印度；納米比亞；印尼	
關於無線電認證的說明	適用歐盟無線電設備指令2014/53/EU (RED) 的國家列表可在“下載”下找到。	
電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 30
防護等級		III
反相保護		是
開機延遲時間	[s]	應用於IO-Link通訊 < 0,3; 藍牙 < 1
IO-Link Device		
開機延遲時間	[s]	< 0.3
軟體/編程		
參數設定	過程值記錄	
介面		
通信接口	IO-Link; 藍牙	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	IO-Link Device	1313
藍牙		
傳輸標準	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1	
頻帶	2,4 - 2,482 GHz	



IO-Link藍牙適配器

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW


傳輸功率	[mW]	10; (10 dBm)
檢測距離		typ. 20 m
IO-Link Device		
傳遞類型		COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI標準		IEC 61131-9
外形		Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100)
必需的mater port type		A
處理周期最小值	[ms]	2.3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	封閉式金屬儲罐
抗衝擊	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
抗震	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	281
UL認證	Enclosure type	Type 1
	電源	Low Voltage / Limited Energy
	文件數量UL	E205959
機械技術數據		
重量	[g]	94
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); PA; 密封圈: FKM;
顯示器/操作件		
顯示	操作 藍牙 故障	1 x LED, 三色
注釋		
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的		



IO-Link藍牙適配器

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

連接



顏色符合DIN EN 60947-5-6標準

芯線顏色：

BK =
BN =
BU =

黑色
棕色
藍色