



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available



Características del producto

Alcance	[mm]	4
---------	------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 140

Rango de detección

Alcance	[mm]	4
---------	------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Parámetros AS-i

Configuración de E/S AS-i	[hex]	7				
Código ID AS-i	[hex]	F				
Certificado AS-i		15101				
Asignación de bits de datos		Designación	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Datos mecánicos

Materiales	PBT; PC
------------	---------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	función	1 x LED, rojo



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable




Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 bit de datos D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 bit de datos D4

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable



Conexión

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -