


AC326A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Características del producto

Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 160
Clase de protección		III

Rango de detección

Alcance	[mm]	4
Alcance operativo de la leva	[mm]	74

AC326A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

Marcado ATEX	II 3G Ex nA IIC T6 Gc X	
Nota sobre el marcado ATEX	solamente en combinación con la carcasa de protección contra impactos	
CEM	EN 50295	
MTTF	[años]	310

Parámetros AS-i

Versión AS-i		2.1
Modo de direccionamiento ampliado		sí
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	A.E

Datos mecánicos

Peso	[g]	766,5
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Materiales	Carcasa: PBT naranja; tapa: PC negro; Carcasa de protección contra impactos: Acero inoxidable	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	función	1 x LED, amarillo

Accesorios

Componentes incluidos	Carcasa de protección contra impactos
	Placa de montaje: 1
	tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

AC326A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable



Conexión

Ausgänge

3	tensión externa -
4	salida de conmutación +
1, 2, 5	nicht belegt