


AL2303



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67



en función de la variante, algunos LED están inactivos



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	100; (US)
Clase de protección		III
Suministro de tensión adicional	[V]	18...30 DC; (UA)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar	[mA]	3600; (UA)

Entradas/salidas

Número total de entradas y salidas	16
------------------------------------	----



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 16; Número de entradas analógicas: 8; Número de salidas digitales: 16	
Entradas		
Número de entradas digitales	16; (configurable)	
Conexión de las entradas digitales	PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2))	
Alimentación del sensor en las entradas	UA	
Alimentación de tensión [V]	18...30	
Corriente de entrada alta [mA]	2...15	
Corriente de entrada baja [mA]	0...1,5	
Punto de conmutación alto [V]	11...28	
Punto de conmutación bajo [V]	0...5	
Número de entradas analógicas	8; (configurable entrada de tensión/corriente)	
Entrada analógica de corriente [mA]	4...20	
Entrada analógica de tensión [V]	0...10	
Resolución de la entrada analógica	16 Bit	
Salidas		
Número de salidas digitales	16; (configurable)	
Corriente máxima por cada salida [mA]	1800	
Corriente máxima total de las salidas [A]	3,6; (Corriente máxima por segmento: 1800 mA)	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Alimentación de los actuadores en las salidas	UA	
Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Tipo de transmisión	COM3 (230,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Modo SIO	no	
Clase de puerto de maestro requerido	B	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	4	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	Acyclic parametrisation	1406
	Factory setting: parametrisation via Pdout	1405
Nota	La parametrización se puede cambiar de cíclica a acíclica. Para más información, consultar el archivo PDF IO-Link en "Descargas"	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...70	

AL2303



Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67

Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000	
Grado de protección	IP 65; IP 67	
Grado de protección (NEMA 250)	6P	
Grado de suciedad	2	
Fluidos químicos	ISO 16750-5 NEMA 250 5.13.1	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA AA

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	

Datos mecánicos

Peso [g]	467,716
Dimensiones [mm]	26 x 59,3 x 208
Materiales	Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado
Material de la junta	FKM
Par de apriete [Nm]	< 0,8

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
	error	1 x LED, rojo
	función	1 x LED, amarillo

Accesorios


Accesorios (opcionales)	tapón de protección para conectores hembra M12
-------------------------	--

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - IO-Link

Conector: 1 x M12; codificación: A



X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	+ 24 V DC (UA)
3	GND (US)
4	IO-Link
5	GND (UA)

AL2303




Módulo de entrada/salida IO-Link

IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67

Conexión eléctrica - entradas / salidas

Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM



X1.0...X1.7

1	Alimentación del sensor + 24 V DC (UA)
2	Entrada multifunción I2 salida digital O2
3	Alimentación del sensor GND (UA)
4	entrada/salida digital I/O1
5	no utilizado